

備え・防災アドバイザー

高荷 智也 たかに ともや

合同会社ソナエルワークス 代表社員

「備え・防災は日本のライフスタイル」をテーマに、「自分と家族が死なないための防災対策」のポイントを解説。分かりやすく実践的なアドバイスに定評があり、講演・執筆・メディア出演の実績も多い。



様々な原因で発生する「断水」

災害

地震・水害をはじめとする物理的な災害での直接影響

停電

水道は無事でも停電する事で断水が起きることも

混入

噴火による火山灰や原発事故による放射性物質など

老朽化

水道施設の老朽化による突発的な断水

突発的な「断水」は災害だけでなく、様々な要素により発生します。



飲用水



粉ミルクづくり



調理用水

飲料水、赤ちゃんのミルク、調理用水には「水」が必須。熱中症対策にも不可欠です。



ケガの洗浄

傷口の洗浄・火傷の手当、歯みがき・洗面にも「水」が必要



生活用水



海外旅行

さらに ... 非常時だけでなく平時においても活躍します。



アウトドア

「飲めない水」を飲めるようにする使い方ではなく、「水でお腹を壊す」リスクを下げる使い方がオススメです。

使用できる水

- ・水道水、地下水、井戸水
- ・魚などの生物が生息している河川水・湖沼水
- ・ポリタンクなどの溜め水・入浴剤が入っていない風呂水・トイレタンクの水。
- ・プールの水、雪解け水、雨水など

使用できない水

- ・魚などの生物が生息していない河川水、湖沼水
- ・生活排水、工場排水、農薬、除草剤などが流れ込んでいるおそれのある河川水、湖沼水
- ・毒劇物、有機溶剤、有害重金属などがとけ込んでいるおそれのある水
- ・その他、海水やウイルスなど有害物質を含むおそれのある水

右の QR コードから動画でご紹介しております。



商品説明



使用方法・ポイント

製品仕様

製品名	Delios & Water Pack
型式	SD9S-2
ろ過材料	中空糸膜(ポリサルホン)、繊維状活性炭、不織布
カートリッジ本体材料	ABS 樹脂
ワンタッチキャップ材料	ポリプロピレン
ウォーターパック材料	ナイロン、ポリエチレン / ネジ部: ポリエチレン
ウォーターパック用キャップ材料	ポリプロピレン、ポリエチレン
ウォーターパック容量	1.2L
ウォーターパック使用温度範囲	0 ~ 60℃
浄水能力	約500L ※試験水(濁度2度)での通水結果。 ※使用する水によって数値は異なります。 1.2L / 分 (水道水、手押し圧力: 約 0.015MPa 使用開始時) ※使用する水によって数値は異なります。
細菌除去率	99.9999% ※1
サイズ	カートリッジ: φ44 mm × 77 mm ウォーターパック: 幅 158mm × 高さ 250mm
重量	約60g(満水時 1260g)

※1 試験方法 ASTM F 838-20 Standard Test Method for Determining Bacterial Retention of Membrane Filters Utilized for Liquid Filtration を参考に行った試験結果による。

○仕様・外装などは予告なしに変更する場合があります。

使用上の注意

- 本製品は水に溶け込んでいる物質やすべての有害物質を除去することはできません。
- 当カートリッジは使用者の健康を保証するものではありません。自己責任でできるだけ安全かつ衛生的な水に対してご使用ください。また、直接的、間接的に関わらず生じた損害や付随的な損害に対しても責任を負わないものとします。
- 35℃以上の温水は使用しないでください。
- 毎回使用する前に水を流してからご使用ください。ノズル付近の汚れの洗浄を行います。
- このカタログの記載内容は令和6年3月現在のものです。
- 商品の仕様・外観は予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ

商品に関するご質問がございましたら下記よりお問い合わせください。また、製品は万全の注意を払って製造しておりますが、不具合などが生じた際も下記までご連絡ください。

販売元・お問合せ



中日防災ステーション

株式会社長谷川

〒470-0202 愛知県みよし市三好丘5-1-18

☎ 0561-35-5155

HP: <https://www.cbs-bousai.com>

J-AC-O-2403-01



細菌除去性能
99.9999%

高性能中空糸膜フィルター採用

携帯浄水器 日本製

Delios

デリオス

株式会社 キッツ マイクロフィルター

簡単! スピーディ! 高性能!
防災、アウトドアなど多用途に
使用できる携帯用浄水器です



◀ Delios

デリオス
品番: SD9C-2
オープン価格

細菌除去率99.9999%の高
性能フィルター。ペットボト
ルや同じ接続口径の容器で
もご使用いただけます。



◀ Delios & Water Pack 1.2L 容器

デリオス&ウォーターパック
品番: SD9S-2
オープン価格

コンパクトに備蓄・携帯可能
なWater Packとのセット

※「細菌除去性能 99.9999%」は SD9S-2、SD9C-2 の特徴となります。

手軽で使いやすい 3STEP!

01. Set

原水を入れてカートリッジを
セット。



02. Use

手押しで簡単に浄水できます。



03. Drink

飲用・生活用水など様々な用途に
ご使用いただけます。



ペットボトルとの互換性

カートリッジは国内のほとんどのペット
ボトルに装着できます。

※海外製など一部装着できないものもあり
ます。



ウォーターパックとは

ウォーターパックは折りたためるのでコ
ンパクトに備蓄・持ち運びが可能です。
また、印刷は生物由来の資源 (バイオマ
ス) から成分を抽出して製造したバイオ
マスインキを使用しており環境にやさし
い製品です。



キットマイクロフィルターの 寄付活動

Delios商品 (SD9S-2、SD9C-2) の売り上げの一部は公益財
団法人日本財団の災害復興支援特別基金に寄付されます。
災害復興支援活動内容については右のQRコードよりご確認
いただけます。





SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

（※）キットマイクロフィルターは持続可能な開発目標 (SDGs) を
支援しています。浄水器商材を通じて、安心・安全な水の提供や
ペットボトルゴミの削減に貢献します。



中空糸膜 (ちゅうこうしまく) とは

当社のコア技術の中空糸膜は一本一本がスト
ロー状になった繊維で、膜側面に細かな孔が
無数に空いており、膜の表面で異物を捕捉し
クリーンな流体を得ます。当社は1986年に誕
生してから30年以上、中空糸膜の開発・生
産・最終製品に展開するアプリケーション技術
を培ってきました。




高性能中空糸膜フィルター採用

細菌除去性能 **99.9999%**

※1 試験方法 ASTM F 838-20 Standard Test Method for Determining Bacterial Retention of Membrane Filters Utilized for Liquid Filtration を参考に行った試験結果による。

中空糸膜フィルターが有害な細菌類、雑
菌、カビ、濁りなどをしっかり除去。ま
た、繊維状活性炭が塩素や泥などの臭
いを除去します。



様々な分野での実績と国内生産

長野県の自社工場にて
中空糸膜の製膜から

- ・ 浄水器
- ・ 医療分野
- ・ エレクトロニクス
- ・ その他一般工業用途など

皆様の生活に関わる様々な分野に
商品を提供しております。

