


mizu-Q500フィルター

■フィルター性能

中空糸メインフィルター 0.04μ精度

人体に有害な大腸菌・一般細菌を除去する Mizu-Q 専用の高精度フィルターです。

mizu-Qシリーズフィルター精度表



(フィルター本体)

■装置の保管方法

【連日使用の場合】

ご使用後保管される時は、吸水ホースを水源から抜き、水が完全に出なくなるまでハンドルを回し、水を抜いてください。

また、本体やホースについた水分もよく拭き取り、保管してください。

使用を再開するときは 10 秒以上、通水させてから飲用してください。

＊冬季の保管は残った水分が凍結し故障の原因となりますので十分にご注意ください。

【長期保管】

使用後に長期保管する際は本体およびホース内の水をよく切り、高温多湿を避けて保管します。

再度使用されるときは、新しいフィルターに交換してご使用ください。再使用時も最初に 3ℓ 程度通水させてから飲用してください。



安心のメーカー長期保証&アフターサービス

製品の保証について

本製品はいつ起こるかかわからない災害に備えるため、長期間の保管を想定した保証を充実させています。消耗品を除くほとんどの部品を対象とする**一般保証**と製品の基本動作で重要な機能を果たす部品については**より長い期間**を保証する**特別保証**（メーカー動作保証）があります。

※詳しい内容、各保証の条件につきましては付属の「製品保証書」をご確認ください

一般保証▶納入日から

1年間

フィルターを含む全部品が保証対象となります、保証の条件に当てはまる場合には**1年間無料**で修理・交換を受けられます。

特別保証▶納入日から

7年間

ポンプや配管など、浄水動作に関わる重要な部品は保証の条件に当てはまる場合には特別保証として**7年間無料**で修理を受けられます。

メンテナンスについて

- 当製品の納入会社（販売代理店または製造メーカー）が有料でメンテナンスを行います
 - ご希望の際は保証書に記載された販売代理店または製造メーカーにご相談ください
 - ポンプ動作チェックフィルターハウジング及び配管漏水チェック、フィルター交換、流量チェック、その他
- ※各費用についてはご依頼時お見積もりさせていただきます

■仕様

・型式	mizu-Q 500
・処理能力	3ℓ / 分
・ろ材	中空糸（メインフィルター 0.04μ 精度） 銀添着・炭素繊維粒状活性炭配合
・ポンプ	自給式チューブポンプ
・重量	約 4.5 kg
・外形寸法 (mm)	W380×D270×H700
・吸水ホース	1.5m
・総ろ過能力	2~3t（供給水の濁度により変化します）
・性能評価	フィルター性能表を参照
・メーカー希望小売価格	94,800 円（税別）
専用交換フィルター（別売）	9,800 円（税別）

製品サイト▶



販売会社

災害対策用浄水器（東京都災害指定病院納入品）

2020.10.20

mizu-Q 500

災害時の水の確保、考えたことがありますか？

■災害対策用浄水器とは・・・


一般的に普及している家庭用浄水器は蛇口から出る水道水を浄化する（カルキや塩素などを浄水）ことを目的としています。対して災害用浄水器は身近にある水源から飲料水を作る装置を意味します。

災害発生

地震や異常気象による災害のリスクは常に私たちの身近にあります。
災害によりライフライン（電気、ガス、水道）が寸断してしまったら、
あなたは自分や家族をどうやって守りますか？

復旧・支援

災害発生からライフラインが完全に復旧するまでは数か月の期間を要します。
特に発生から水や食料などの公的支援を受けられるまでは最短でも３日。
交通事情の悪い過疎地や人口が密集する都市部などでは、支援が行き届かない
事態も想定されます。



mizu-Q[®] 500

■特徴

軽量・コンパクトで、背負っての持ち運びが可能なので場所を選ばず飲料水が出来ます。

バックショルダー式で水源までの運搬が楽々。

面倒な組み立てなど一切不要、緊急時に水源があればすぐに必要な飲料水を確保できます。

フィルターは 0.04 μ 精度で一般細菌を取り除き

（水道法水質基準適合）水源にホースを入れ軽くハンドルを回すだけで毎分 3 ℓ の給水が可能です。

一般のお宅や町会の防災備蓄アイテムとして最適です。

（※）対象クラスとは ①水源がプール、お風呂、池などの淡水もしくは貯蔵水
②手で持ち運び可能な重さ（15kg 以内）③毎分 2 ℓ 以上の給水能力
以上の項目に該当する製品を当社が独自に調査しクラス 1 のカテゴリーとしております

■各部の名称

A：吸水ホース（先端部：吸水ストレーナ）

B：チューブポンプハンドル C：チューブポンプ

D：フィルターハウジング（フィルター） E：浄化水給水口


■操作手順



1. 吸水ホースを取り出し水源に入れてください。
2. チューブポンプのハンドルを矢印の方向へ回します
3. しばらくすると給水口から水が出てきます。
4. 飲料水として使用する際は 10 秒以上通水してからお飲みください。

※注意

- ・最初に通水した数リットルからは空気や黒い粒子が出てきます。無害ですが捨ててください。
- ・吸水ホース設置の際、水源に転落しない様充分にご注意ください。
- ・ゴミ・藻などで吸水ホース先端のストレーナ部が目詰まりをしない水源を選定して下さい。



警告：本製品は使用者の健康を保証するものではありません。製品は正しく使用し、原水の選定・飲用には十分注意をして下さい。
万が一、浄水を飲んで体調が悪くなったときは、ただちに使用を中止し医師の診断を受けてください。



（水道法水質基準に適合）

■利用原水の選定

災害対策浄水器の原水を選ぶ際は、できる限り安全性の高い水を選んでください。

使用できる水

- 水道水、地下水、井戸水*1
- 雨水、貯蔵水
- お風呂の残り湯*2
- プールの水
- 期限切れの PET 水
- 魚など生き物が棲んでいる河川水、湖沼水（注意）

*1：事前の水質検査が必要です。

*2：入浴剤が入っている場合色や臭いが残る場合があります。

使用できない水

- 生活排水・工場排水・農薬・洗剤などの流入の恐れがある河川水、湖沼水
- 重金属、劇毒物などが含まれる恐れのある水
- 魚などの生き物が棲んでいない河川水・湖沼水
- 海水
- 温泉など 40 度以上の温水
- 泥水（フィルターがすぐ詰まってしまう、なるべくきれいな水を選んでください）